

CES-B16-HFFS-PLBK - Tätningssram



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Tätningssram, med låsbygel, konstruktion: B16, Antal kabelhylsor (liten): 8, material: PA (halogenfri), färg: svart, längd: 120 mm, bredd: 58 mm, höjd: 20 mm

Fördelar

- Kan även användas med vanliga vägguttag för robusta jackbara industridon

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801662
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7CAX
Produktnyckel	AF7CAX
GTIN	4046356674102
Vikt per styck (inklusive förpackning)	151,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	139,1 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

CES-B16-HFFS-PLBK - Tättningsram



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning	Montageskruvar ingår ej i leveransomfattningen. Väggtagets bredd får max. vara 51 mm (istället för 35 mm som för robusta jackbara industridon).
----------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ramar för kabelhylsor
Konstruktion	B16
Ramtyp	Tättningsram

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	1,8 Nm (Montageskruv, M4 (ISO4762 / DIN912))
-------------------	--

Mått

Måttskiss	
Bredd	58 mm
Höjd	20 mm
Längd	120 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	32 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	103 mm
Borrhålsdiameter	5,5 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	86 mm

Materialuppgifter

Material	PA (halogenfri)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Karakteristik

Antal kabelhylsor	0 ... 8 (små hylsor, beror av antalet monterade stora hylsor)
	0 ... 2 (stora hylsor, beroende av antalet monterade små hylsor)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C (statisk)

CES-B16-HFFS-PLBK - Tätningsram



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>

Montering

Montageanvisning

En stor hylsa behöver platserna för 4 små hylsor, montageskruvarna M4 (ISO4762 / DIN912), montageskruvarnas åtdragningsmoment 1,8 Nm

Video-Tutorial för montage av produkten finns under Downloads i kategorin Video.


CES-B16-HFFS-PLBK - Tätningssram

0801662


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>



Ritningar



Måttskiss



Monteringsöppning

CES-B16-HFFS-PLBK - Tätningsram



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-B16-HFFS-PLBK - Tätningsram



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801662>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,6 kg CO2e
---------	-------------