

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, sluten, ledarens ytterdiameter: 1x 2 mm ... 11 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm

Produktbeskrivning

Olslitsade hylsor för upptagning av kabel och ledningar med 2 ... 11 mm diameter, kan användas i CES-tätningssramarna

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801718
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7CCX
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356675185
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,03 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,03 g
Tullnummer	40169997
Ursprungsland	TW

CES-SRC-BK - Kabelhylsa

0801718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801718>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	1

Mått

Måttskiss	
Bredd	19,5 mm
Höjd	17 mm
Längd	29,5 mm

Materialuppgifter

Material	NBR
----------	-----

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	1x 2 mm ... 11 mm
------------------------	-------------------

Karakteristik

Hylsstorlek	liten
Utförande, Format	Rundkabel
Utförande, Kabelhylsa	sluten

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54 IP65 (vid användning av buntband i kombination med installationsriktning åt sidan eller nedåt)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C (statisk)

Montering

Montageanvisning	IP54: vid lodrät tätningsramsmontage / vid vågrät tätningsramsmontage (kabelanslutningsriktning nedtill). IP65: lodrät montering / vågrät montering (kabelanslutningsriktning nedtill) av tätningsramen direkt på kapslingsväggen och användning av ett 3,6 mm brett buntband (t.ex. artikel 3240744).
------------------	--

CES-SRC-BK - Kabelhylsa


0801718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801718>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

CES-SRC-BK - Kabelhylsa

0801718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801718>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801718>

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com