

TML (104X3,8)R - Märkremsor

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801833>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkremsor, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 3,8 mm, textfältets bredd: 104 mm

Fördelar

- De självhäftande märkremsorna i märkningsserien SK, ger möjlighet att märka produkter som inte har en märkplats, perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
- Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801833
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2111
Produktnyckel	BG2111
GTIN	4046356750530
Vikt per styck (inklusive förpackning)	428,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	428,8 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

TML (104X3,8)R - Märkremsor

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801833>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
------------	---------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	2500
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	104 mm
Höjd	3,8 mm
Djup	0,075 mm

Textfält

Textfältets bredd	104 mm
Textfältets höjd	3,8 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	53 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

TML (104X3,8)R - MärkremSOR

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801833>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TML (104X3,8)R - Märkremсор

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801833>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com