

EMLP (EX30)R SR - Etikett

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802689>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 20 m, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 20000 mm

Fördelar

- De självhäftande och ändlösa skyltarna EMLP (Ex...)R ... lämpar sig särskilt väl för märkning av automatsäkringar och kapslingsskydd i inkommande matningar
- Märkningarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0802689
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356791700
Vikt per styck (inklusive förpackning)	496,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	468,7 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	175 µm
Styrka klister	400 µm
Klister	Akrylat
Färg	silver
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 18 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Mått

Höjd	30 mm
Djup	0,55 mm
Rullens längd	20000,00 mm

Textfält

Textfältets bredd	20000 mm
Textfältets höjd	30 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLP (EX30)R SR - Etikett

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802689>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (EX30)R SR - Etikett

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802689>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com