

CLIPFIX 35 WH - Ändstöd

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802723>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändstöd för snabbmontage, för 35 mm NS 35/7,5 eller NS 35/15 DIN-skene, kan bestyckas med märkband ZB 8 och ZB 8/27, märkskylt KLM 2 och KLM, bredd: 9,5 mm, färg: vit



Fördelar

- Byggbredd endast 9,5 mm
- Stor märkyta
- Phoenix Contact har utformat CLIPFIX ändhållaren så att den håller tillförlitligt på de olika DIN-skene-systemen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0802723
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE7111
Produktnyckel	BE7111
Katalogsida	Sida 538 (C-3-2019)
GTIN	4046356860819
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

CLIPFIX 35 WH - Ändstöd

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802723>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändstöd
------------	---------

Mått

Måttskiss	
Bredd	9,5 mm
Höjd	55,6 mm
Djup på NS 35/7,5	35,5 mm
Längd	55,6 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljö- och livslängdsvillkor


Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering


Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



CLIPFIX 35 WH - Ändstöd

0802723

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802723>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com