

BLUEMARK MAG WM-M (D30) - Magasin



0802747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802747>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Magasin, längd: 0,12 m, bredd: 76 mm, höjd: 120 mm, färg: vit



Fördelar

- Magasinet, för montering av WMTB-AL ... , ger tillsammans med skrivaren BLUEMARK CLED positionsexakt utskrift.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0802747
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG121Z
Produktnyckel	BG121Z
GTIN	4046356845854
Vikt per styck (inklusive förpackning)	56,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	58,2 g
Tullnummer	90179000
Ursprungsland	DE

BLUEMARK MAG WM-M (D30) - Magasin



0802747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802747>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Magasin
------------	---------

Mått

Bredd	76 mm
Höjd	120 mm
Djup	4 mm
Längd	120 mm

Materialuppgifter

Färg	vit
Material	POM

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

0802747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802747>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com