

BMKL 15X 9 WH - Etikettark DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803663>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Etikettark DIN-A4, Blad, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 290, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 15 mm



Fördelar

- Dessa etiketter är utvecklade speciellt för laserskrivare
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla BMKL ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Kan märkas med alla i handeln vanliga laserskrivare
- Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking"
- För individuell utformning av etiketter finns de ostansade SK-U...-formulären

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0803663
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2414
Produktnyckel	BG2414
GTIN	4017918007621
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,68 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,28 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Apparatmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	290
Antal skyltar per rad	10
Identifieringsteknik	Office laserutskrift

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Material baselement	Polyester
Materiallets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspekifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspekifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspekifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

BMKL 15X 9 WH - Etikettark DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803663>

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	20 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	40 % ... 50 %
Lagertålighet	2 År


Mått

BMKL 15X 9 WH - Etikettark DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803663>

Måttskiss		
		
Bredd	Bredd	15 mm
Höjd	Höjd	9 mm
Djup	Djup	0,09 mm
Textfält		
Textfältets bredd	Textfältets bredd	15 mm
Textfältets höjd	Textfältets höjd	9 mm
Standarder och bestämmelser		
Vattenfast	Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Anmärkning		
Allmänt	Allmänt	Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren

BMKL 15X 9 WH - Etikettark DIN-A4


0803663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803663>



Ritningar

Måttskiss



BMKL 15X 9 WH - Etikettark DIN-A4

0803663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803663>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803663>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com