

BMKL 27X12,5 SR - Etikettark DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803676>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Etikettark DIN-A4, Blad, silverfärgad, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 126, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 27 mm



Fördelar

- Dessa etiketter är utvecklade speciellt för laserskrivare
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla BMKL ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Kan märkas med alla i handeln vanliga laserskrivare
- Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking"
- För individuell utformning av etiketter finns de ostansade SK-U...-formulären

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0803676
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2414
Produktnyckel	BG2414
GTIN	4017918007638
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,26 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,26 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
------------	--------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	126
Antal skyltar per rad	6
Identifieringsteknik	Office laserutskrift

Mått

Bredd	12,50 mm
Höjd	27,00 mm
Djup	0,09 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	46 µm
Styrka klister	29 µm
Klister	Akrylat
Färg	silverfärgad
Material	Polyester
Material baselement	Polyester
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

BMKL 27X12,5 SR - Etikettark DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803676>

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 120 °C (min.)
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	20 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	40 % ... 50 %
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

BMKL 27X12,5 SR - Etikettark DIN-A4

0803676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803676>



Monteringssätt	limning
----------------	---------

BMKL 27X12,5 SR - Etikettark DIN-A4


0803676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803676>



Ritningar

Måttskiss



BMKL 27X12,5 SR - Etikettark DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803676>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMKL 27X12,5 SR - Etikettark DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803676>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com