

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Märkkarta



0804073:0011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804073:0011>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, Blad, vit, märkt på längden: löpande tal från 11 ... 20, monteringsätt: limning, för plintbredd: 3,5 mm, Antal enskilda skyltar: 14, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 3,5 mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0804073:0011  |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2123        |
| Produktnyckel                          | BG2123        |
| GTIN                                   | 4017918494179 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,65 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,65 g        |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | PL            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Produkttyp | Märkt plintmärkning |
| Delning    | 3,5 mm              |
| utförande  | limning             |

### Märkning

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Antal enskilda skyltar | 14                         |
| Antal märkremсор       | 14                         |
| tryckriktning          | märkt på längden           |
| märkning               | löpande tal från 11 ... 20 |

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | limning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|          |                |
|----------|----------------|
| Färg     | vit (RAL 9010) |
| Material | Polyester      |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
|-------------------|----------------------------------------|

#### Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07           |
|                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |

#### Omgivningsförhållanden

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 150 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C             |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 %              |

### Mått

|         |        |
|---------|--------|
| Bredd   | 3,5 mm |
| Höjd    | 2,8 mm |
| Delning | 3,5 mm |

#### Textfält

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Textfältets bredd | 3,5 mm |
| Textfältets höjd  | 2,8 mm |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Märkkarta



0804073:0011

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804073:0011>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)