


GPE 22X12 WH - Gravyrmaterial

0806929

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806929>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Gravyrmaterial, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 22 mm

Fördelar

- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
- Tvåskiktmaterial
- Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar
- Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
- Märks enkelt med CMS-P1-PLOTTER

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0806929
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2415
Produktnyckel	BG2415
GTIN	4017918145064
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,91 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,91 g
Tullnummer	39203000
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Apparatmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	60
Antal skyltar per rad	4

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka klister	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	TRANSPLY-ABS
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 85 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	20 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	20 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Mått

Bredd	22 mm
Höjd	12 mm
Djup	0,85 mm

GPE 22X12 WH - Gravyrmaterial

0806929

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806929>



Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------


GPE 22X12 WH - Gravyrmaterial

0806929

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806929>



Ritningar



GPE 22X12 WH - Gravyrmaterial

0806929

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806929>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPE 22X12 WH - Gravyrmaterial

0806929

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0806929>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com