

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt



0808736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808736>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa platt, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 6,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Fördelar

- Omärkta märkremсор kan märkas individuellt via plotter eller för hand
- Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
- Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
- De flerdelade märkremсорna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0808736
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918180270
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,416 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,411 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt



0808736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808736>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	6,2 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	1000
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	100

Mått

Bredd	6,15 mm
Höjd	6,4 mm
Djup	1,6 mm
Delning	6,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,15 mm
Textfältets höjd	6,15 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt




0808736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808736>

Ritningar

Schematisk ritning



ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt



0808736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808736>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt



0808736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808736>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com