


# ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Märkbandsremsa



0808749:0051

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808749:0051>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband platt, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 51 ... 60, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringsätt: lösning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0808749:0051  |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2122        |
| Produktnyckel                          | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918596538 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,594 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,594 g       |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Produkttyp | Märkt plintmärkning |
| Delning    | 6,2 mm              |
| utförande  | låg                 |

### Märkning

|          |           |
|----------|-----------|
| märkning | 51 ... 60 |
|----------|-----------|

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | vit (RAL 9010)            |
| Material                       | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                        |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
|-------------------|----------------------------------------|

#### Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07           |
|                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |

#### Omgivningsförhållanden

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C             |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 %              |

### Mått

|         |        |
|---------|--------|
| Delning | 6,2 mm |
|---------|--------|

#### Textfält

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Textfältets bredd | 5,15 mm |
| Textfältets höjd  | 6,15 mm |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

0808749:0051

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808749:0051>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)