

# ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1-19 - Märkbandsremsa




0810850:0001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810850:0001>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkband platt, 10 delar, märkt på längden med löpande ojämna tal: 1 ... 19, vit, för plintbredd: 4 mm, monteringsätt: lösning



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0810850:0001  |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2122        |
| Produktnyckel                          | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918862374 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,476 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,476 g       |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1-19 - Märkbandsremsa



0810850:0001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810850:0001>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Delning    | 4 mm          |

### Märkning

|          |          |
|----------|----------|
| märkning | 1 ... 19 |
|----------|----------|

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | vit (RAL 9010)            |
| Material                       | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                        |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 2 År                                                                   |

### Mått

|         |         |
|---------|---------|
| Bredd   | 4,15 mm |
| Höjd    | 6,4 mm  |
| Djup    | 1,60 mm |
| Delning | 4 mm    |

#### Textfält

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Textfältets bredd | 4,20 mm |
| Textfältets höjd  | 5,20 mm |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

# ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1-19 - Märkbandsremsa



0810850:0001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810850:0001>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)