

ZB 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa



0811833

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0811833>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 18 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 17,4 mm

Fördelar

- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0811833
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918924751
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,13 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,11 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	18 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	5
Antal skyltar per rad	5
Antal märkremсор	5

Mått

Bredd	17,4 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,2 mm
Delning	18 mm

Textfält

Textfältets bredd	17,4 mm
Textfältets höjd	10,5 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Ritningar

Schematisk ritning



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com