

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Märkbandsremsa




0812858

E-nummer: 2942999

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0812858>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, Remsor, orange, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 1000

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0812858
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918966379
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,897 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,687 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

0812858

E-nummer: 2942999

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0812858>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	8,2 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	1000
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	100

Mått

Bredd	8 mm
Delning	8,2 mm

Materialuppgifter

Färg	orange (RAL 2003)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Märkbandsremsa



0812858

E-nummer: 2942999

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0812858>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0812858

E-nummer: 2942999

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0812858>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com