

ZBF 17:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt



0815020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815020>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa platt, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 17 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 17 mm

Fördelar

- Omärkta märkremсор kan märkas individuellt via plotter eller för hand
- Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
- Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
- De flerdelade märkremсорna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0815020
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4046356014229
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,737 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,737 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

ZBF 17:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt



0815020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815020>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	17 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	5
Antal skyltar per rad	5
Antal märkremсор	10

Mått

Bredd	17,00 mm
Höjd	6,40 mm
Djup	1,60 mm
Delning	17 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Ritningar

Schematisk ritning



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0815020

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815020>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com