

EML (40X15)R SR - Etikett

0815729

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815729>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 40 mm

Fördelar

- De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid apparatskåpstillverkning samt vid tillverkning av styrsystem och anläggningar
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Materialen EML ... är UL-listade
- För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0815729
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356124324
Vikt per styck (inklusive förpackning)	446,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	446,1 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	2500
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	50 µm
Styrka klister	24 µm
Klister	Akrylat
Färg	silver
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN ISO 9227:2012-09
-------------------	-------------------------

EML (40X15)R SR - Etikett

0815729

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815729>



Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	40,00 mm
Höjd	15,00 mm
Djup	0,08 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EML (40X15)R SR - Etikett

0815729

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815729>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815729>



CSA

Godkännande-ID: 70191766



cULus Recognized

Godkännande-ID: MH48542

EML (40X15)R SR - Etikett

0815729

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0815729>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com