

# UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD - Ledarskylt



0818852

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818852>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarskylt, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 15, textfältets höjd: 5,5 mm, textfältets bredd: 15 mm

## Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
- UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
- Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
- Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
- Montering med en hand
- Två märkytor som alltid är läsbara
- Montering genom att de kläms fast, även på redan förlagda kablar
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0818852       |
| Antal/förp.                            | 8 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 8 Styck       |
| Försäljningskod                        | BG2217        |
| Produktnyckel                          | BG2217        |
| GTIN                                   | 4046356135184 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,8 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,43 g        |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD - Ledarskylt



0818852

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818852>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

| Produkttyp             | Ledarmärkning |
|------------------------|---------------|
| Märkning               |               |
| Antal enskilda skyltar | 15            |
| Antal skyltar per rad  | 3             |
| Identifieringsteknik   | UV-LED-teknik |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 15 mm   |
| Höjd  | 6,35 mm |
| Djup  | 6,6 mm  |

### Yttermått

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ytterdiameter | 2,8 mm ... 4,4 mm |
|---------------|-------------------|

### Textfält

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Textfältets bredd | 15 mm  |
| Textfältets höjd  | 5,5 mm |

### Materialuppgifter

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| RoHS-överensstämmelse                                                 | ja                        |
| Färg                                                                  | röd (RAL 3001)            |
| Material                                                              | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                                        | V2                        |
| Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C                    |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22                 | HL 1 - HL 2               |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23                 | HL 1 - HL 2               |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24                 | HL 1 - HL 2               |
| Materialens innehåll                                                  | silikon- och halogenfritt |

### Kabel/ledare

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ledarens ytterdiameter | 2,8 mm ... 4,4 mm |
|------------------------|-------------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackföroreningar

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                       | Godkänd i test       |

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                         |

# UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD - Ledarskylt



0818852

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818852>

|         |      |
|---------|------|
| Provtid | 96 h |
|---------|------|

## Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]             | Godkänd i test                                                                       |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                | Godkänd i test                                                                       |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1] | Godkänd i test                                                                       |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Godkänd i test    |
| Klimatnivå        | AHT 1,0 S         |
| Cykler            | 2                 |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 120 °C                                                                                                            |
| Rekommenderade lagerförhållanden                       | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                                                                        |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 %                                                                                                                         |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

## Standarder

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
|---------------------|------------|

## Montering

|                |              |
|----------------|--------------|
| Monteringssätt | fastklämning |
|----------------|--------------|

# UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD - Ledarskylt



0818852

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818852>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD - Ledarskylt



0818852

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818852>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,098 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)