

PATO 2/30 - Kabelmärkningsmaterial



0822505

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822505>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, monteringssätt: fastklämning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 30 mm

Fördelar

- Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT ...
- Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0822505
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	BG221A
Produktnyckel	BG221A
GTIN	4046356326186
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,544 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,544 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	30 mm
Höjd	6,3 mm
Djup	9,2 mm

Ytermått

Ytterdiameter	2,8 mm ... 4,4 mm
Ytterdiameter min.	2,8 mm
Ytterdiameter max.	2 mm

Textfält

Textfältets bredd	30 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	2,8 mm ... 4,4 mm
------------------------	-------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	fastklämning
----------------	--------------

0822505

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822505>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0822505

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822505>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com