

US-EMLP (49X15) SR - Plastschild



0828902

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828902>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Plastschild, Kort, silver, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: limning, Antal enskilda skiltdar: 18, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 49 mm

Fördelar

- PVC-materialets brännbarhetsklass motsvarar V0 enligt UL 94

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828902
Antal/förp.	10 Stuck
Minsta beställningsantal	10 Stuck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356559096
Vikt per stuck (inklusive förpackning)	18,39 g
Vikt per stuck (exklusive förpackning)	17,75 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

US-EMLP (49X15) SR - Plastskylt



0828902

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828902>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	18
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort, UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	500 µm
Styrka klister	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	silverfärgad
Material	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	40 % ... 70 %
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Mått

Bredd	48,7 mm
Höjd	14,9 mm
Djup	0,55 mm

Textfält

Textfältets bredd	49 mm
Textfältets höjd	15 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

US-EMLP (49X15) SR - Plastskylt

0828902

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828902>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828902>



CSA

Godkännande-ID: 70191766

US-EMLP (49X15) SR - Plastskylt

0828902

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828902>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (49X15) SR - Plastskylt

0828902

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828902>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com