

US-EMLP (85,6X54) YE - Plastschild



0828907

E-nummer: 2941186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828907>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Plastschild, Kort, gul, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: limning, Antal enskilda skiltdar: 2, textfältets höjd: 54 mm, textfältets bredd: 85,6 mm

Fördelar

- PVC-materialets brännbarhetsklass motsvarar V0 enligt UL 94

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828907
Antal/förp.	10 Stuck
Minsta beställningsantal	10 Stuck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356559188
Vikt per stuck (inklusive förpackning)	18,71 g
Vikt per stuck (exklusive förpackning)	16,78 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

US-EMLP (85,6X54) YE - Plastschild



0828907

E-nummer: 2941186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828907>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemärker
------------	--------------

Märkning

Antal enskilda skiltdar	2
Antal skiltdar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort, UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	500 µm
Styrka klister	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	gul (RAL 1018)
Material	PVC
Materiallets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	40 % ... 70 %
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	12 månader

Mått

Bredd	84,9 mm
Höjd	53,7 mm
Djup	0,55 mm

Textfält

Textfältets bredd	85,6 mm
Textfältets höjd	54 mm

Standarder och bestämmelser

US-EMLP (85,6X54) YE - Plastskylt

0828907

E-nummer: 2941186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828907>



Vattenfast

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

US-EMLP (85,6X54) YE - Plastskylt

0828907

E-nummer: 2941186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828907>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (85,6X54) YE - Plastskylt



0828907

E-nummer: 2941186

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828907>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com