

ZB 9:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa



0829127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829127>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 9 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 9 mm

Fördelar

- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0829127
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4046356546423
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,25 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,954 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
Allmänt	CMS kan märkas

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	9 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	10

Mått

Bredd	9 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,2 mm
Delning	9 mm

Textfält

Textfältets bredd	9 mm
Textfältets höjd	10,5 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser


Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Ritningar

Schematisk ritning



0829127

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829127>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com