


UCT-TMF 8 GN - Skylt för plintar

0829203

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829203>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för plintar, Märkkarta, grön, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 42, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 7,4 mm

Fördelar

- UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga och platta märkplatser, som t.ex. radplintar
- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
- Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0829203
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2118
Produktnyckel	BG2118
GTIN	4046356595995
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,346 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,911 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UCT-TMF 8 GN - Skylt för plintar

0829203

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829203>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Kan märkas med termoskrivare
---------	------------------------------

Artikelegenskaper

Delning	8,2 mm
---------	--------

Märkning

Antal enskilda skyltar	42
Antal skyltar per rad	7
Identifieringsteknik	Termisk överföring för mattor och kort, UV LED-teknik, direkt lasermärkning

Mått

Bredd	7,6 mm
Höjd	6,3 mm
Djup	1,64 mm
Delning	8,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	7,4 mm
Textfältets höjd	4,7 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Material	PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

UCT-TMF 8 GN - Skylt för plintar

0829203

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829203>



Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

UCT-TMF 8 GN - Skylt för plintar

0829203

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829203>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-TMF 8 GN - Skylt för plintar

0829203

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829203>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,069 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com