

US-EMP (100X15) SR - Inskjutningsskylt



0829523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829523>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inskjutningsskylt, Kort, silver, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 9, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 100 mm

Fördelar

- UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...
- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
- De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0829523
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356613668
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,5 g
Tullnummer	39204910
Ursprungsland	DE

US-EMP (100X15) SR - Inskjutningsskylt



0829523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829523>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	9
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	500 µm
Färg	silverfärgad
Material	PVC
	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativ luftfuktighet. Förvaring i svalt och mörkt rum rekommenderas.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	35 % ... 65 %
Lagertålighet	12 månader (se förpackningsdatum)

Mått

Bredd	100 mm
Djup	0,5 mm
Längd	15 mm
Materialets tjocklek	0,50 mm

Textfält

Textfältets bredd	100 mm
Textfältets höjd	15 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

US-EMP (100X15) SR - Inskjutningsskylt



0829523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829523>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (100X15) SR - Inskjutningsskylt



0829523

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829523>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com