

# US-EMP (35X15) - Inskjutningsskylt



0830295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830295>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inskjutningsskylt, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 35 mm

## Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
- De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0830295       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2419        |
| Produktnyckel                          | BG2419        |
| GTIN                                   | 4046356715560 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,35 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,85 g       |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# US-EMP (35X15) - Inskjutningsskylt



0830295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830295>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

#### Märkning

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Antal enskilda skyltar | 24                                |
| Antal skyltar per rad  | 3                                 |
| Identifieringsteknik   | Termoskrivare för mattor och kort |

### Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Bredd | 34,65 mm |
| Höjd  | 14,9 mm  |
| Djup  | 0,5 mm   |

#### Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 35 mm |
| Textfältets höjd  | 15 mm |

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| RoHS-överensstämmelse          | ja             |
| Styrka folie                   | 500 µm         |
| Färg                           | vit (RAL 9010) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0             |
| Material baselement            | PVC            |
| Materialets innehåll           | silikonfritt   |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackförstörande ämnen

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                            | Godkänd i test       |

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspekifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                         |
| Provtid           | 96 h                                   |

#### Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspekifikation                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]             | Godkänd i test                                                                       |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                | Godkänd i test                                                                       |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1] | Godkänd i test                                                                       |

# US-EMP (35X15) - Inskjutningsskylt



0830295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830295>

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                 |
| Klimatnivå        | AHT 1,0 S                      |
| Cykler            | 2                              |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -30 °C ... 80 °C                                                                                 |
| Rekommenderade lagerförhållanden                       | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativ luftfuktighet. Förvaring i svalt och mörkt rum rekommenderas. |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 25 °C                                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 35 % ... 65 %                                                                                    |
| Lagertålighet                                          | 12 månader (se förpackningsdatum)                                                                |

## Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

# US-EMP (35X15) - Inskjutningsskylt

0830295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830295>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (35X15) - Inskjutningsskylt



0830295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830295>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)