

PML-W302 (105X52) - Varningsskylt



0830467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830467>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Varningsskylt, Blad, gul/svart, märkt: Blixtpil och varning på tyska, monteringsätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 4



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830467
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	BG2614
Produktnyckel	BG2511
GTIN	4046356717915
Vikt per styck (inklusive förpackning)	21,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	21,3 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

PML-W302 (105X52) - Varningsskylt



0830467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830467>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt varningsskylt
Användningsområde	Varningsskyltar
	Varningsmärkning enligt ISO 7010
Konstruktion	Rektangel

Märkning

Antal enskilda skyltar	4
Antal skyltar per rad	1
märkning	Blixtpil och varning på tyska
Identifieringsteknik	Office laserutskrift

Mått

Bredd	105 mm
Höjd	52 mm
Längd	52 mm
Diameter	0,00 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	gul/svart
Material	PVC
Materiallets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test

PML-W302 (105X52) - Varningsskylt



0830467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830467>

n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

PML-W302 (105X52) - Varningsskylt



0830467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830467>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com