

# PML-W305 (74X37) - Varningsskylt



0830478

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830478>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Varningsskylt, Blad, gul/svart, märkt: Blixtpil och varning på engelska, monteringsätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 3



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0830478       |
| Antal/förp.                            | 5 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 5 Styck       |
| Försäljningskod                        | BG2614        |
| Produktnyckel                          | BG2511        |
| GTIN                                   | 4046356718028 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6 g           |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6 g           |
| Tullnummer                             | 39199080      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# PML-W305 (74X37) - Varningsskylt

0830478

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830478>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Produkttyp        | Märkt varningsskylt              |
| Användningsområde | Varningsskyltar                  |
|                   | Varningsmärkning enligt ISO 7010 |
| Konstruktion      | Rektangel                        |

### Märkning

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Antal enskilda skyltar | 3                                |
| Antal skyltar per rad  | 1                                |
| märkning               | Blixtpil och varning på engelska |
| Identifieringsteknik   | Office laserutskrift             |

### Mått

|          |         |
|----------|---------|
| Bredd    | 74 mm   |
| Höjd     | 37 mm   |
| Längd    | 37 mm   |
| Diameter | 0,00 mm |

### Materialuppgifter

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| RoHS-överensstämmelse | ja           |
| Styrka folie          | 50 µm        |
| Klister               | Akrylat      |
| Färg                  | gul/svart    |
| Material              | PVC          |
| Materialets innehåll  | silikonfritt |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackföroreningar

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                       | Godkänd i test       |

#### UV-beständig

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                         |
| Provtid           | 96 h                                   |

#### Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07           |
|                                 | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0] | Godkänd i test                                |

# PML-W305 (74X37) - Varningsskylt



0830478

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830478>

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                | Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1] | Godkänd i test |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Godkänd i test    |
| Klimatnivå        | AHT 1,0 S         |
| Cykler            | 2                 |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Omgivningsförhållanden

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                  | -40 °C ... 90 °C                                                                                                             |
| Rekommenderade lagerförhållanden | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
| Lagertålighet                    | 2 År                                                                                                                         |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

## Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | limning |
|----------------|---------|

# PML-W305 (74X37) - Varningsskylt



0830478

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830478>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)