

WML-FLAGV 6 (20X10)R - Kabelmärkningsfana



0830713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830713>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsfana, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, kabelldiameter: ≤ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 20 mm

Fördelar

- Självhäftande ledarmärkning som flagga
- Med termotransferutskrifter kan man skapa märkningsbilder av hög kvalitet
- Motståndskraftig mot lösningsmedel
- Kan märkas på båda sidor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830713
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2211
Produktnyckel	BG2211
GTIN	4046356724579
Vikt per styck (inklusive förpackning)	569 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	569 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

WML-FLAGV 6 (20X10)R - Kabelmärkningsfana



0830713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830713>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	2500
Antal skyltar per rad	3
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	20 mm
Höjd	20 mm
Djup	0,1 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	polyolefin
Material baselement	Vinylfilm
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≤ 6,00 mm
	6 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

WML-FLAGV 6 (20X10)R - Kabelmärkningsfana



0830713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830713>

Montering

Monteringssätt

limning

WML-FLAGV 6 (20X10)R - Kabelmärkningsfana



0830713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830713>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0830713

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830713>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	7323db60-4dcd-45d1-adcb-586971b091c2

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com