

EML-HA (100X73)R SR - Skylt för ojämna ytor



0830735

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för ojämna ytor, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 300, textfältets höjd: 73 mm, textfältets bredd: 100 mm

Fördelar

- De självhäftande apparatskyltarna EML-HA ... är till för märkning av olika utrustning vid tillverkning av styrsystem, anläggningar och apparatskåp
- EML-HA är utrustat med ett speciellt limämne med mycket god vidhäftningsförmåga. Det möjliggör uppsättning på grova, strukturerade och lågenergetiska ytor
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Materialen EML-HA ... är UL-listade
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-HA ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830735
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356738781
Vikt per styck (inklusive förpackning)	565,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	532,9 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EML-HA (100X73)R SR - Skylt för ojämna ytor



0830735

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Apparatmärkning
Produktegenskap	stark vidhäftningsförmåga

Märkning

Antal enskilda skyltar	300
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	56 µm
Styrka klister	65 µm
Färg	silver
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
-------------------	-------------------

EML-HA (100X73)R SR - Skylt för ojämna ytor



0830735

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>

Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	100 mm
Höjd	73 mm
Djup	0,11 mm

Textfält

Textfältets bredd	100 mm
Textfältets höjd	73 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EML-HA (100X73)R SR - Skylt för ojämna ytor



0830735

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>



CSA

Godkännande-ID: 70191766



cULus Recognized

Godkännande-ID: MH48542

EML-HA (100X73)R SR - Skylt för ojämna ytor



0830735

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-HA (100X73)R SR - Skylt för ojämna ytor



0830735

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830735>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com