

# S-II-25 A/500 V - Smältinsats (säkring)



0913663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913663>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Smältinsats (säkring), märkspänning: 500 V, märkström: 25 A, diameter: 22 mm, färg: gul



## Fördelar

- Innehåller inget bly, kadmium, krom 6 (motsvarar RoHS)
- Drifttillståndet visas av färgade avläsningsindikatorer på ändkontakten.
- DIAZED®-säkringsinsatser med gG-karakteristik för att skydda ledningar och anläggningar
- Säker fränkoppling av otillåten överström och kortslutningsström upp tills märkfränkopplingsströmmen

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0913663       |
| Antal/förp.                            | 5 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 5 Styck       |
| Försäljningskod                        | BE1Z4X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z4X        |
| GTIN                                   | 4017918008635 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 32,5 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32,5 g        |
| Tullnummer                             | 85361050      |
| Ursprungsland                          | HU            |

# S-II-25 A/500 V - Smältinsats (säkring)



0913663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913663>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |         |
|------------|---------|
| Produkttyp | Säkring |
|------------|---------|

### Elektriska egenskaper

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Märkström $I_N$ | 25 A                                      |
| Säkring         | 25 A gL/gG DIAZED (utan defektindikering) |

### Anslutningsdata

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkström    | 25 A        |
| Märkspänning | 500 V AC/DC |

### Mått

|          |       |
|----------|-------|
| Diameter | 22 mm |
|----------|-------|

### Materialuppgifter

|      |     |
|------|-----|
| Färg | gul |
|------|-----|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 85 °C                                                         |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                            |

# S-II-25 A/500 V - Smältinsats (säkring)



0913663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913663>

## Klassifikationer

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000099 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# S-II-25 A/500 V - Smältinsats (säkring)



0913663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0913663>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)