

PMB - Modulmärkningsskylt

1004364

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1004364>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Phoenix-modulmärkningsskylt, för märkning av moduler och kretskort, för håldiameter 3,9 till 4,1 mm, vägg- resp. plattjocklek 1,5 - 2,0 mm, märkning med insticksremsor ESL, EST eller ES/LP-BW-GB, textfältstorlek: 29 x 8 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1004364
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BG241A
Produktnyckel	BG241A
GTIN	4017918012052
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,287 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	28 mm
-------	-------

Textfält

Textfältets bredd	29 mm
Textfältets höjd	8 mm

Materialuppgifter

Färg	flerfärgad
	vit (RAL 9010)
	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material baselement	PA/polykarbonat PC
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com