

LM - Kabelskylthållare

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1004377>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelskylthållare, vit, utan text, kabeldiametrar: 1 ... 12 mm, monteringssätt: Montering av buntband, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 24 mm



Fördelar

- Insticksskylten stoppas in i förslutningskåpan, för att skydda märkningen mot nedsmutsning
- Kabelskylt av plast för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1004377
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG231A
Produktnyckel	BG231A
GTIN	4017918012069
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,888 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,884 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	31,27 mm
Höjd	62,55 mm
Djup	5,96 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1 mm ... 12 mm
---------------	----------------

Textfält

Textfältets bredd	24 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	1 mm ... 12 mm
------------------------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	Montering av buntband
----------------	-----------------------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com