

KMK 4 - Plastkabelskylt

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005305>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Plastkabelskylt, transparent, utan text, monteringsätt: Montering av buntband, kabelldiameter: $\geq$ 6 mm, textfältets höjd: 17 mm, textfältets bredd: 40 mm



Fördelar

- Kabelskylt av plast för märkning och buntning av ledare och kablar inomhus
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker insticksskyltar för plast-kabelskyltar individuellt enligt dina önskemål
- Den märkta insticksskylten skyddas mot nedsmutsning med hjälp av förslutningskåpan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1005305
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BG231A
Produktnyckel	BG231A
GTIN	4017918012496
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,358 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,157 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	48,2 mm
Höjd	22,78 mm
Djup	10,1 mm

Yttermått

Ytterdiameter	9 mm ... 50 mm
---------------	----------------

Textfält

Textfältets bredd	40 mm
Textfältets höjd	17 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	Polyetylen
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≥ 6,00 mm
------------------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h

KMK 4 - Plastkabelskylt



1005305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005305>

Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test
Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3]	Godkänd i test
Bensin [CAS-nr 64742-49-0]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	2 År

Montering

Monteringssätt	Montering av buntband
----------------	-----------------------

KMK 4 - Plastkabelskylt

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005305>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 4 - Plastkabelskylt

1005305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005305>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com