

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013038>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 2 ... 4 mm, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

Fördelar

- Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... och EMT...
- Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
- PATG ...-hylsan är en oförloibar hållare
- Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1013038
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BG221A
Produktnyckel	BG221A
GTIN	4017918013455
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,227 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare kabel
------------	--------------------

Mått

Bredd	15 mm
Höjd	5 mm
Djup	7,06 mm

Yttermått

Ytterdiameter	2 mm ... 4 mm
Ytterdiameter min.	2 mm
Ytterdiameter max.	4 mm

Textfält

Textfältets bredd	15 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Färg	transparent
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 4 mm
------------------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

PATG 2/15 - Kabelmärkningsmaterial



1013038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013038>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013038

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013038>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com