

PATG 6/15 - Kabelmärkningsmaterial



1013070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013070>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 14 ... 22 mm, monteringsätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

Fördelar

- Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... och EMT...
- Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
- PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
- Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1013070
Antal/förp.	200 Styck
Minsta beställningsantal	200 Styck
Försäljningskod	BG221A
Produktnyckel	BG221A
GTIN	4017918013493
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,981 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,22 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	15 mm
Höjd	18,6 mm
Djup	20,87 mm

Yttermått

Ytterdiameter	14 mm ... 22 mm
Ytterdiameter min.	14 mm
Ytterdiameter max.	22 mm

Textfält

Textfältets bredd	15 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Färg	transparent
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	14 mm ... 22 mm
------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-50 °C ... 80 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

PATG 6/15 - Kabelmärkningsmaterial



1013070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013070>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013070

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013070>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com