

# PATG 0/15 - Kabelmärkningsmaterial



1013740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013740>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 0,6 ... 1,2 mm, monteringsätt: påskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

## Fördelar

- Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... och EMT...
- Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
- PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
- Ledare med en diameter från 0,6 mm ... 50 mm kan märkas med det

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1013740       |
| Antal/förp.                            | 1 000 Styck   |
| Minsta beställningsantal               | 1 000 Styck   |
| Försäljningskod                        | BG221A        |
| Produktnyckel                          | BG221A        |
| GTIN                                   | 4017918013936 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,168 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,168 g       |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

## Artikelegenskaper

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Skylthållare |
|------------|--------------|

## Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 15 mm   |
| Höjd  | 4,6 mm  |
| Djup  | 5,25 mm |

## Yttermått

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ytterdiameter      | 0,6 mm ... 1,2 mm |
| Ytterdiameter min. | 0,6 mm            |
| Ytterdiameter max. | 1,2 mm            |

## Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 15 mm |
| Textfältets höjd  | 4 mm  |

## Materialuppgifter

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| RoHS-överensstämmelse          | ja           |
| Färg                           | transparent  |
| Material                       | PVC          |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0           |
| Materialets innehåll           | silikonfritt |

## Kabel/ledare

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ledarens ytterdiameter | 0,6 mm ... 1,2 mm |
|------------------------|-------------------|

## Miljö- och livslängdsvillkor

## Kontroll gällande lackföroreningar

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                       | Godkänd i test       |

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Drifttemperatur                                        | -50 °C ... 80 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C            |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 %             |

## Montering

|                |             |
|----------------|-------------|
| Monteringssätt | påskjutning |
|----------------|-------------|

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013740>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013740>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)