

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt



1014132

E-nummer: 2942177

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014132>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Varningsskylt, Kort, gul/svart, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm

Fördelar

- UniSheet - varningsskyltar som klistras fast, omärkta
- Lämpliga för användning inomhus och utomhus
- Varningsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
- Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1014132
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2619
Produktnyckel	BG2619
GTIN	4046356786423
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,11 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,724 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt



1014132

E-nummer: 2942177

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014132>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plant marker
Användningsområde	Varningsskyltar
	Varningsmärkning enligt ISO 7010
Konstruktion	Triangel

Märkning

Antal enskilda skyltar	4
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort

Mått

Bredd	50 mm
Höjd	56,63 mm
Djup	0,08 mm

Textfält

Textfältets bredd	50 mm
Textfältets höjd	50 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	60 µm
Styrka klister	25 µm
Klister	Akrylat
Färg	gul/svart
Material	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt



1014132

E-nummer: 2942177

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014132>

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 10 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	22 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt



1014132

E-nummer: 2942177

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014132>

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt



1014132

E-nummer: 2942177

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014132>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	40200203
ECLASS-13.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

US-PML-W200 (50X50) - Varningsskylt



1014132

E-nummer: 2942177

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com