

PMM (EX20)R YE - Magnetskylt

1014305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014305>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Magnetskylt, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: magnetiskt fäste, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 15 m, textfältets höjd: 20 mm, textfältets bredd: 15000 mm

Fördelar

- Magnetskyltarna på rulle möjliggör en individuell och flexibel märkningslösning, t.ex. för lagermärkning
- Hög vidhäftningsförmåga
- Det flexibla magnetbandet fäster även på runda föremål från 12 mm radie
- Magnetband med polyesterfolie
- Magnetskyltar, omärkta

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1014305
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2611
Produktnyckel	BG2611
GTIN	4046356786096
Vikt per styck (inklusive förpackning)	626,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	626,5 g
Tullnummer	39207380
Ursprungsland	DE

PMM (EX20)R YE - Magnetskylt

1014305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014305>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anläggningsmärkare
Användningsområde	Magnetskyltar
	Lagerhållning/logistik
Produktegenskap	magnetiska

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Höjd	20 mm
Djup	0,6 mm
Rullens längd	15,00 m

Textfält

Textfältets bredd	15000 mm
Textfältets höjd	20 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Magnetband
Beläggning	polyesterfolie

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 55 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C

PMM (EX20)R YE - Magnetskylt



1014305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014305>

Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)

50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montering

Monteringssätt

magnetiskt fäste

PMM (EX20)R YE - Magnetskylt

1014305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014305>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMM (EX20)R YE - Magnetskylt

1014305

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014305>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com