

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 - Märkbandsremsa




1050017:0191

E-nummer: 2942520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0191>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 191 ... 200, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringsätt: låsning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1050017:0191
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918194772
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,35 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,35 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 - Märkbandsremsa



1050017:0191

E-nummer: 2942520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0191>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
Delning	5,2 mm

Märkning

märkning	191 ... 200
----------	-------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	5,15 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,20 mm
Delning	5,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,15 mm
Textfältets höjd	10,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN 30646
	DIN VDE 0611

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 - Märkbandsremsa



1050017:0191

E-nummer: 2942520

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0191>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com