

ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN E - Märkbandsremsa



1051058:E

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051058:E>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: E, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: låsning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1051058:E
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918532680
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,55 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN E - Märkbandsremsa



1051058:E

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051058:E>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
Delning	6,2 mm

Märkning

märkning	E
----------	---

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	6 mm
Delning	6,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	6,15 mm
Textfältets höjd	10,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN E - Märkbandsremsa



1051058:E

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1051058:E>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com