

# ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053438>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för plintar, Remsor, vit, märkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, på längden: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 10,15 mm

## Fördelar

- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1053438       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2122        |
| Produktnyckel                          | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918016890 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,52 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,101 g       |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053438>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Delning                | 10,2 mm                          |
| Märkning               |                                  |
| Antal enskilda skyltar | 10                               |
| Antal skyltar per rad  | 10                               |
| Antal märkremсор       | 10                               |
| tryckriktning          | på längden                       |
| märkning               | U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND |

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | vit (RAL 9010)            |
| Material                       | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                        |
| Materialens innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Miljö- och livslängdsvillkor

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivningsförhållanden                                 |                                                                        |
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 2 År                                                                   |

### Mått

|         |          |
|---------|----------|
| Bredd   | 10,15 mm |
| Höjd    | 10,5 mm  |
| Djup    | 4,2 mm   |
| Delning | 10,2 mm  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Textfält          |          |
| Textfältets bredd | 10,15 mm |
| Textfältets höjd  | 10,5 mm  |

### Standarder och bestämmelser


|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

### Anmärkning

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt | Vardera 10 lika märkta remsor är sammanpackade till en förpackningsenhet (Förp.). |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Ritningar

Schematisk ritning



# ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053438>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053438>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,02 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)