

ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa



1054000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1054000>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 7,62 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 7,5 mm

Fördelar

- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1054000
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2112
Produktnyckel	BG2112
GTIN	4017918016906
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,92 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,8 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

1054000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1054000>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

Artikelegenskaper

Delning	7,62 mm
---------	---------

Märkning

Antal enskilda skyltar	10
Antal skyltar per rad	10
Antal märkremсор	10

Mått

Bredd	7,5 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,2 mm
Delning	7,62 mm

Textfält

Textfältets bredd	7,5 mm
Textfältets höjd	10,5 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material baselement	PA
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser


Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Ritningar

Schematisk ritning



ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa



1054000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1054000>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1054000

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1054000>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,015 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com