

USA 10/4,6 - Skenadapter




1202713

E-nummer: 1273632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1202713>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skenadapter, för M5-skravar, djup: 7,2 mm, bredd: 10 mm, höjd: 42,6 mm, diameter: 4,8 mm, färg: grå, monteringsätt: Montering genom påsättning



Fördelar

- De universiella adaptrarna används för fastsättning och montering av elektriska eller elektroniska apparater
- De används för skyddsisolerad konstruktion av komponenter eller DIN-skenor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1202713
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	BE7114
Produktnyckel	BE7114
GTIN	4017918018009
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,812 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

USA 10/4,6 - Skenadapter

1202713

E-nummer: 1273632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1202713>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
------------	--------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	10 mm
Höjd	42,6 mm
Djup	7,2 mm
Diameter	4,8 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Montering genom påsättning
----------------	----------------------------

USA 10/4,6 - Skenadapter


1202713

E-nummer: 1273632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1202713>



Ritningar



USA 10/4,6 - Skenadapter

1202713

E-nummer: 1273632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1202713>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USA 10/4,6 - Skenadapter

1202713

E-nummer: 1273632

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1202713>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com