

ZAP 25 - Crimpverktyg, pneumatiskt



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1203110>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Pneumatisk presstång, för trådändhylsor enligt DIN 46228-1: 1992-08 och DIN 46228-4: 1990-09, för ledararea 0,25 - 2,5 mm²

Fördelar

- Presstångarna är tryckluftsdrevna verktyg för trådändhylsor med diameter från 0,25 mm² ... 2,5 mm²
- ZAP 25 har försetts med en duo-crimpsats som gör att ledaren kan föras in både framifrån och från sidan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1203110
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3232
Produktnyckel	BH3232
GTIN	4017918018085
Vikt per styck (inklusive förpackning)	761,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	761,9 g
Tullnummer	84671900
Ursprungsland	DE

ZAP 25 - Crimpverktyg, pneumatiskt



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1203110>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpautomat
Crimpning	trapetsformad
Luftförbrukning per pressning	0,2 l
crimptryckomfång	4,00 bar ... 6,00 bar
Produktegenskap	Starta crimpcykeln med den manuella brytaren
	Duo-pressinsats för införande av ledare framifrån och från sidan
	Ögla för användning av balanserare
	1 insatsplats
	Insatsbredd: 12 mm
	Införingsträtt möjliggör enkel positionering
Crimpbredd	12,00 mm

Elektriska egenskaper

Frekvensområde	0 Hz
----------------	------

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²)
---------------------	---

Mått

Bredd	44 mm
Höjd	44 mm
Längd	200 mm

ZAP 25 - Crimpverktyg, pneumatiskt



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1203110>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1203110>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

Godkännande-ID: 0278662

ZAP 25 - Crimpverkt yg, pneumatiskt

1203110

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1203110>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 25 - Crimpverktyg, pneumatiskt



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1203110>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com