

CYCLOPS - Avisoleringsverktyg

1204481

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1204481>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Avisoleringsverktyg, för ledare och kablar från 0 till 11 mm i diameter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1204481
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3123
Produktnyckel	BH3123
GTIN	4017918018924
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44,7 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	GB

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
---------------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Avisoleringsverktyg
------------	---------------------

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	$\leq 0,5 \text{ mm}^2 \dots 25 \text{ mm}^2$
---------------------	---

Mått

Längd	91 mm
-------	-------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
------	--------------

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0 mm ... 11 mm
------------------------	----------------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com