

PPS CLASSIC I/M - Kapverktyg

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206256>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Profilkap, för att korta av och stansa standard DIN-skenor, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 samt för att korta av NS 15 och neutralledare NLS-CU 3/10, för anslutning av 2 stansinsatser, enkelt byte av stansinsatser, leveranstillstånd utan stansinsatser, med tum/millimeter-måttskena

Fördelar

- Korta av grad- och spånfritt
- Kraftbesparande och ledvänlig kapning tack vare optimerad spakutväxling
- Snabb och bekväm justering av kaplängden med hjälp av ett anslag
- Exakta och jämna snitt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1206256
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3115
Produktnyckel	BH3115
GTIN	4017918166557
Vikt per styck (inklusive förpackning)	21 000 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 814 g
Tullnummer	82034000
Ursprungsland	DE

PPS CLASSIC I/M - Kapverktyg

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206256>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Profil
Användning	DIN-skena och 2 hålstansare för NS 15/NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 och NLS-CU 3/10
Produktegenskap	Inch/metrisk måttskena 1 m med ändstopp
	Kan utrustas med 2 hålslagare (tillval)
	Mycket robust konstruktion
	Gradfri kapning utan spån
	Optimerad spaköverföring
	För bordsmontering (skruvhål tillgängliga)

Mått

Bredd	250 mm
Höjd	230 mm
Längd	100 mm
måttskenans längd	1000 mm
Hävarmens längd	860 mm
Materialstyrka max.	1,5 mm

Materialuppgifter

Färg	flerfärgad
Material	Stål

PPS CLASSIC I/M - Kapverktug

1206256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1206256>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com