

CRIMPFOX 25R - Crimptång

1212039

E-nummer: 1631773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212039>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 10 mm² ... 25 mm², sidledes införing, WM-crimp

Fördelar

- Ergonomiskt formade grepp garanterar ett optimalt grepp och minskar kraften som krävs med upp till 25 %

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212039
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3131
Produktnyckel	BH3131
GTIN	4046356453905
Vikt per styck (inklusive förpackning)	681,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	681,4 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX 25R - Crimptång

1212039

E-nummer: 1631773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212039>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	WM-crimp
Produktegenskap	Liten greppbredd
	Upp till 25 % lägre manövreringskraft

Crimpställe 1

Area max.	10 mm ²
AWG min	8
AWG max	4

Crimpställe 2

Area max.	16 mm ²
AWG max	6

Crimpställe 3

Area max.	25 mm ²
AWG max	4

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	10 mm ² ... 25 mm ²
Areaområde AWG	8 ... 4

Mått

Bredd	25 mm
Höjd	68 mm
Längd	256 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX 25R - Crimptång

1212039

E-nummer: 1631773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212039>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212039>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Crimptång

1212039

E-nummer: 1631773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212039>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 25R - Crimptång

1212039

E-nummer: 1631773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212039>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE
---	--

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com