

CRIMPFOX-CX 4,52 - Crimptång

1212094

E-nummer: 1660294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Presstång, för koaxiala kontakter, 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm, HEX-crimp

Fördelar

- Ledaringång på sidan
- Upplåsbar tvångsspärr

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212094
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3138
Produktnyckel	BH3138
GTIN	4046356453868
Vikt per styck (inklusive förpackning)	439,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	439,5 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-CX 4,52 - Crimptång

1212094

E-nummer: 1660294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	HEX-crimp
Produktegenskap	Ledaringång på sidan
	Upplåsbar tvångsspärr

Crimpställe 1

Crimpbredd	3,25 mm
------------	---------

Crimpställe 2

Crimpbredd	4,52 mm
------------	---------

Crimpställe 3

Crimpbredd	1,69 mm
------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	1,69 mm² ... 4,52 mm²
---------------------	-----------------------

Mått

Bredd	18 mm
Höjd	59 mm
Längd	198 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1,69 mm ... 4,52 mm
---------------	---------------------

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-CX 4,52 - Crimptång

1212094


E-nummer: 1660294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>



Ritningar

Produktritning



CRIMPFOX-CX 4,52 - Crimptång

1212094

E-nummer: 1660294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 4,52 - Crimptång



1212094

E-nummer: 1660294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 4,52 - Crimptång



1212094

E-nummer: 1660294

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com