

CRIMPFOX-CX 6,48 - Crimptång

1212095

E-nummer: 1660295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Presstång, för koaxiala kontakter, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, HEX-crimp

Fördelar

- Ledaringång på sidan
- Upplåsbar tvångsspärr

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212095
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3138
Produktnyckel	BH3138
GTIN	4046356453882
Vikt per styck (inklusive förpackning)	437,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	437,8 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-CX 6,48 - Crimptång

1212095

E-nummer: 1660295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	HEX-crimp
Produktegenskap	Ledaringång på sidan
	Upplåsbar tvångsspärr

Crimpställe 1

Crimpbredd	5,41 mm
------------	---------

Crimpställe 2

Crimpbredd	6,48 mm
------------	---------

Crimpställe 3

Crimpbredd	1,69 mm
------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	1,69 mm² ... 6,48 mm²
---------------------	-----------------------

Mått

Bredd	18 mm
Höjd	59 mm
Längd	198 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1,69 mm ... 6,48 mm
---------------	---------------------

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Crimptång

1212095


E-nummer: 1660295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



Ritningar

Produktritning



CRIMPFOX-CX 6,48 - Crimptång

1212095

E-nummer: 1660295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48 - Crimptång

1212095

E-nummer: 1660295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Crimptång

1212095

E-nummer: 1660295

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212095>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE
---	--

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com