

CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212510>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimptång, för svarvade kontakter, universell areainställning, upp till max. 2,5 mm², digital display med 0,01 mm stegvidd, upplåsbar tvångsspärr, inkl. positioneringshjälp

Fördelar

- Presstänger för bearbetning av svarvade kontakter upp till 2,5 mm²
- Den integrerade positioneringshjälp ger en exakt inriktning av kontakterna
- Universell inställningsmöjlighet för en exakt bearbetning av motsvarande areor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212510
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3135
Produktnyckel	BH3135
GTIN	4046356555500
Vikt per styck (inklusive förpackning)	798,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	798,5 g
Tullnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning	För vridna crimpkontakte i serien CC..., CUC..., finns den detaljerade listan på crimpkontakter i medföljande blad
Användningsbegränsning	
EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpverktyg
Crimpning	4-dorn-pressning
Produktegenskap	Universell tvärsnittsställning med digital display
	Elektronisk slitageövervakning
	Utrustad med positioneringshjälpmedel, utbytbar
	För olika Phoenix Contact-kontakter – se teknisk dokumentation
	Upplåsbar tvångsspärr

Crimpställe 1

Area min.	0,08 mm ²
Area max.	2,5 mm ²
AWG min	28
AWG max	14

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Areaområde AWG	28 ... 14

Mått

Längd	175 mm
-------	--------

Materialuppgifter

Färg	svart/grön
------	------------

CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212510>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212510>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212510>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585